


© This document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be reproduced or given to third parties without its consent.

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Entwurfs-Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Dreh-richtung	Volumen [cm3/U]	Max Drehzahl [U/min]	Max Druck (intermitt.) [bar]	Maß [mm]				Sauganschluss	Bemerkungen
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. OF ROTATION	DISPLACEMENT	MAX. SPEED	MAX. PRESSURE	DIMENSIONS				VERSION SUCTION PORT	REMARKS
B 510 B52 024	0 510 122 323	AZPB-32-7.1 LNM 01 MB	links/CCW	7.1	3500	230	42.5	87.3	78.4	1/2	14	
B 510 B52 023	0 510 122 019	AZPB-32-7.1 RNM 01 MB	rechts/CW	7.1	3500	230	42.5	87.3	78.4	1/2		
B 510 B52 022	0 510 122 322	AZPB-32-6.3 LNM 01 MB	links/CCW	6.3	3500	250	41.0	84.2	75.3	1/2		
B 510 B52 021	0 510 122 018	AZPB-32-6.3 RNM 01 MB	rechts/CW	6.3	3500	250	41.0	84.2	75.3	1/2		
B 510 B52 020	0 510 114 335	AZPB-32-5.0 LNM 01 MB	links/CCW	5	4000	250	38.6	79.5	70.6	1/2		
B 510 B52 019	0 510 114 029	AZPB-32-5.0 RNM 01 MB	rechts/CW	5	4000	250	38.6	79.5	70.6	1/2	13	
B 510 B52 018	0 510 114 334	AZPB-32-4.5 LNM 01 MB	links/CCW	4.5	4000	250	37.6	77.4	68.5	1/2		
B 510 B52 017	0 510 114 024	AZPB-32-4.5 RNM 01 MB	rechts/CW	4.5	4000	250	37.6	77.4	68.5	1/2		
B 510 B52 016	0 510 114 333	AZPB-32-4.0 LNM 01 MB	links/CCW	4	4000	250	36.6	75.5	66.6	1/2		
B 510 B52 015	0 510 114 028	AZPB-32-4.0 RNM 01 MB	rechts/CW	4	4000	250	36.6	75.5	66.6	1/2		
B 510 B52 014	0 510 112 324	AZPB-32-3.1 LNM 01 MB	links/CCW	3.15	4000	250	35.0	72.3	63.4	3/8		
B 510 B52 013	0 510 112 017	AZPB-32-3.1 RNM 01 MB	rechts/CW	3.15	4000	250	35.0	72.3	63.4	3/8		
B 510 B52 012	0 510 110 331	AZPB-32-2.5 LNM 01 MB	links/CCW	2.5	5000	250	33.8	69.8	60.9	3/8		
B 510 B52 011	0 510 110 024	AZPB-32-2.5 RNM 01 MB	rechts/CW	2.5	5000	250	33.8	69.8	60.9	3/8		
B 510 B52 010	0 510 110 330	AZPB-32-2.0 LNM 01 MB	links/CCW	2	5000	250	32.8	67.9	59.0	3/8		
B 510 B52 009	0 510 110 021	AZPB-32-2.0 RNM 01 MB	rechts/CW	2	5000	250	32.8	67.9	59.0	3/8		
B 510 B52 008	0 510 010 316	AZPB-32-1.0 LNM 01 MB	links/CCW	1	6000	250	30.9	64.1	55.2	3/8	T1	
B 510 B52 007	0 510 010 011	AZPB-32-1.0 RNM 01 MB	rechts/CW	1	6000	250	30.9	64.1	55.2	3/8		

AE --

AA --

Ind. Change/Aend.

Lang./Spr.

EN/DE

MNR

20170418

20110127

YYYYMMDD

Syst.

PE

Wght./Gew.

Scale

M:stab

1:1

TAU2ATB

Mu/He

LL

Drawn/Gez.

Checked/Prüf.

Released/freig.

BWN

Resp. dept./Verantw. Abt.

Repl. by

17042017

BR2017-04-20T18:17:49

DC-MA/EPC2-BR

7930 DC-MA/EPE1

Doc.type

AGZ

RA51492082

Repl. for AD-51MAEPE0892

ECR69259

erstellt

Add. info./Zus. Info.

HY GEAR PUMP

HY-ZAHNRADPUMPE

OFFER DRAWING

ANGEBOTSZEICHN.

DP/TD

001

Ind.

AE

Format

A2

Sheet/Bt.

1/1

general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer

lin.dim./L.masse

radii/Radien

angles/Winkel

± 0.3

--

± 1°

all linear dimensions in/

Alle Laengenmasse in

mm

hist. document no./

Hist. Dokumentnr.

17042017

00B52007