

## HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 777




Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).  
Bei Linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht  
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Ölanlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen



<del>B 517 240 020</del>	0 517 725 003	HY/ZFS 24/28 BR 201	rechts	28	3000	200	65.5	134.4	
<del>B 517 240 019</del>	0 517 725 303	HY/ZFS 24/28 BL 201	links	28	3000	200	65.5	134.4	
<del>B 517 240 018</del>	0 517 725 002	HY/ZFS 24/25 BR 201	rechts	25	3000	225	63.1	129.6	
<del>B 517 240 017</del>	0 517 725 302	HY/ZFS 24/25 BL 201	links	25	3000	225	63.1	129.6	
<del>B 517 240 016</del>	0 517 725 001	HY/ZFS 24/22.5 BR 201	rechts	22.5	3500	250	61	125.4	
<del>B 517 240 015</del>	0 517 725 301	HY/ZFS 24/22.5 BL 201	links	22.5	3500	250	61	125.4	
<del>B 517 240 014</del>	0 517 625 002	HY/ZFS 24/19 BR 201	rechts	19	3500	280	58.3	120	
<del>B 517 240 013</del>	0 517 625 302	HY/ZFS 24/19 BL 201	links	19	3500	280	58.3	120	
Entwurfs- Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Dreh- richtung	Fördervolumen [cm <sup>3</sup> / U]	max. Drehzahl [U/min]	max. Druck (intermitt.) [bar]	A Maß [mm]	B	Bemerkung

.		.	.	.
.		.	.	.
.		.	.	.
Nach außerhalb kein Umtausch/				
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
2	51 ATEMH 790	LL	09.06.99	.
1	8 TTNr. nachgetr.	LL	23.03.99	.
Nr.	Änderung	gez.	gültig	gepr.

Nicht tol. Maße/		ISO E		Maßstab 1:2		Gewicht	
± 0.3 mm, ± 1 °				 Angebots- zeichnung			
Gr. St.		Datum/		Name/		Benennung/	
gz/		11.09.98		LL		Hydrozahnradpumpe Baureihe "FS"	
gp/		.		.			
gs/		.		.			
Orig.		Original: AT/EMH		Nr./		Blatt 1	
DIN		ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART		A 517 240 013		. BL/	
A3							
		Ers. f./		Ers. d./			